

Première adaptation:

CHF

- Conseil
- Détermination du verre de lunettes
- Analyse du film lacrymal avec et sans fluorescéine
- Mesure de l'œil (topométrie)
- Contrôle de la partie antérieure de l'œil
- Évaluation du siège des lentilles de contact
- Choix de la lentille de contact définitive
- Essai de port des lentilles jusqu'à un mois avec droit de retour
- Initiation à la pose et au retrait
- Premier produit d'entretien
- Contrôle de suivi

Adaptation subséquente:

CHF


- Conseil
- Détermination du verre de lunettes
- Analyse du film lacrymal avec et sans fluorescéine
- Mesure de l'œil (topométrie)
- Contrôle de la partie antérieure de l'œil
- Évaluation du siège des lentilles de contact
- Choix de la lentille de contact définitive
- Essai de port des lentilles jusqu'à un mois avec droit de retour
- Premier produit d'entretien
- Contrôle de suivi

Contrôle de suivi:

CHF






- Entretien préalable/échange d'informations
- Contrôle de l'acuité visuelle
- Évaluation du siège des lentilles de contact
- Vérification de la surface et du bord des lentilles de contact
- Contrôle de la partie antérieure de l'œil
- Coloration du film lacrymal à la fluorescéine
- Mesure de l'œil (topométrie)
- Entretien final

Perméabilité à l'oxygène des lentilles de contact à port journalier



* Dk/t est un indicateur de perméabilité à l'oxygène des lentilles de contact

LENTILLES DE CONTACT – LISTE DE CONSEIL

	Avantages	Durées de port maximales	Lentilles sphériques	Lentilles toriques	Lentilles multifocales	Produits d'entretien recommandés	Prix système
Première adaptation			CHF	CHF	CHF		
Lentille de contact 1 jour 	<ul style="list-style-type: none"> > Confort de port > Manipulation simple > Lentilles neuves chaque jour > Aucun produit d'entretien nécessaire > Bon approv. en oxygène > Absence de conservateurs > Idéale pour les personnes souffrant d'allergies 	12-16 heures par jour Dk/t 26	Focus DAILIES pour valeurs de correction* de -11,75 à +5,50 Boîte de 30 CHF Boîte de 90 CHF	Focus DAILIES TORIC pour valeurs de correction* de -9,00 à +4,00 Cyl. jusqu'à -2,25 Boîte de 30 CHF Boîte de 90 CHF	Focus DAILIES PROGRESSIVES pour valeurs de correction* de -6,00 à +5,00 y c.. Add. jusqu'à +3,00 Boîte de 30 CHF	SoftWear Saline (pour rinçage)	CHF
Lentille mensuelle premium 	<ul style="list-style-type: none"> > Sécurité la plus élevée grâce à la meilleure perméabilité à l'oxygène > Excellent confort de port > Très longue durée de port > Également adaptée aux yeux secs et sensibles > Très faible tendance aux dépôts 	jusqu'à 24 heures par jour Port en continu possible jusqu'à 30 jours et nuits Dk/t 175	AIR OPTIX Night & Day pour valeurs de correction* de -11,75 à +5,50 Boîte de 3 CHF Boîte de 6 CHF			AOSEPT Plus (pour yeux sensibles) SOLOCARE AQUA (pour yeux normaux)	CHF
Lentille mensuelle confort 	<ul style="list-style-type: none"> > Sécurité garantie par un approvisionnement très élevé en oxygène > Excellent confort de port > Longue durée de port > Faible tendance aux dépôts 	14-24 heures par jour Port de nuit possible jusqu'à 7 jours et 6 nuits Dk/t 108-138	AIR OPTIX pour valeurs de correction* de -11,75 à +5,50 Boîte de 6 CHF	AIR OPTIX for ASTIGMATISM pour valeurs de correction* de -6,50 à ±0,00 Cyl. jusqu'à -1,75 Boîte de 6 CHF		AOSEPT Plus (pour yeux sensibles) SOLOCARE AQUA (pour yeux normaux)	CHF
Lentille 3 mois confort sur mesure 	<ul style="list-style-type: none"> > Sécurité grâce à un approv. très élevé en oxygène > Excellent confort de port > Longue durée de port > Fabrication individuelle > Adaptée aux yeux de toutes tailles > Adaptée aux troubles importants de la vue > Faible tendance aux dépôts 	14-24 heures par jour Dk/t 117	AIR OPTIX Individual pour valeurs de correction* de -27,75 dpt à +15,75 dpt Boîte de 2 CHF			AOSEPT Plus (pour yeux sensibles)	CHF
Lentille mensuelle 	<ul style="list-style-type: none"> > Économique 	10-12 heures par jour Pause de port recommandée Dk/t 16-20	Focus Visitint pour valeurs de correction* de -19,00 à +5,50 Boîte de 6 CHF	Focus Visitint Toric pour valeurs de correction* de -6,50 à +4,00 Cyl. jusqu'à -2,50 Boîte de 6 CHF	Focus Visitint PROGRESSIVES pour valeurs de correction* de -7,00 à +6,00 y c.. Add. jusqu'à +3,00 Boîte de 6 CHF	AOSEPT Plus (pour yeux sensibles) SOLOCARE AQUA (pour yeux normaux)	CHF